



Focus on Color

60度高精度光泽度计

www.guangzedu.com



YG60—60°高精度光泽度计

60°光泽度计YG60是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪产品，是参照国际标准ISO2813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器,具有自动检查校准板的功能,配有高端品质管理软件,满足JJG696工作光泽度计要求



60度高精度



USB



质检数据打印



高端品质管理软件



深圳市三恩时科技有限公司
ShenzhenThreeNHTechnologyCo.,Ltd.

© 2018 All rights reserved.

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1、美学曲面设计与人体工程学相结合
- 2、具有自动检查校正标准板的功能
- 3、满足JJG696工作光泽度仪要求
- 4、大容量存储空间，可存储35000条测量数据
- 5、具有自动关机功能，30~120秒可自由选择
- 6、符合标准ISO2813、ASTMD523、GB/T9754
- 7、配有品质管理软件，可打印质检报告，实现更多功能扩展
- 8、多种工作模式，多种功能设置，可以满足客户不同的需求



应用行业 APPLICATION INDUSTRY

可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。



汽车

皮革

塑料

金属

石材

涂料

其他

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

测量角度:60°

测量光斑:60°:9x15mm

测量量程:60°:0~1000GU

分度值:0.1GU

测量时间:0.5秒

重复精度:0~100GU:±0.2GU;100~1000GU:±0.2%GU

特性:可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递

测量模式:基本模式,统计模式,连续模式,品管模式

准确性:满足JJG696工作光泽度仪要求

自动关机时间:30~120秒可选

校准:开机自动检验并校准/手动校准

语言:简体中文、英语、繁体中文

存储数据:35000条基本模式和连续模式15000条,品管模式10000条,统计模式10000条)

显示屏:2.3inch黑白显示屏

尺寸:160x52x84mm

重量:约300g(含校正盒与电池)

电源:1节5号电池(碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上或使用USB端口

接口:USB

PC软件:GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展

湿度:小于85%RH,无凝露

操作温度范围:0~40°C(32~104°F)

存储温度范围:-20~50°C(-4~122°F)

标准附件:USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板

可选附件:微型打印机

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处,详见官网

测色
仪器
找
三恩时

对色
灯箱
找
天友利

图像
检测
找
赛麦吉

广东三恩时智能科技有限公司

地址:广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话:020-82880288

邮箱:3nh@3nh.com

网址:www.3nh.com

三恩时(3nh),天友利(TILO),赛麦吉(SINE IMAGE),赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

